



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204815001 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201520474122. 4

(22) 申请日 2015. 07. 03

(73) 专利权人 陈勇

地址 400016 重庆市渝中区袁家岗友谊路 1 号

(72) 发明人 陈勇

(74) 专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限公司 11471

代理人 王金宝

(51) Int. Cl.

A61M 1/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种经鞘内镜取石术所用负压吸引调节装置,包括壳体,壳体上开设有内镜入口、鞘管安装口和负压接入口,壳体上还设置与壳体的腔室连通的负压调节机构。本实用新型的有益效果为:术者本人可以直接准确设置和调控负压吸力大小至合理值,可避免负压过高导致肾内出血加重和负压过低导致引流不畅,肾内低压状态无法维持,碎石无法吸出等情况,可直接观察鞘管负压引流状况,及时发现和处理碎石、血凝块所致鞘内引流通道阻塞等情况;可直接使用手术室常用中央负压吸引源,不需要专用特殊负压控制和监测设备;广泛适用于临床各种口径剥皮鞘和输尿管通过鞘,适用于各种软硬内镜,无需特制鞘或镜体;装置小巧,结构简单,使用方便,费用低廉。



1. 一种经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:包括壳体,所述壳体上开设有内镜入口、鞘管安装口和负压接入口,所述内镜入口与所述鞘管安装口不在同一平面上;还包括与所述壳体的内部腔室连通的负压调节机构,且所述负压调节机构竖直设置。

2. 根据权利要求1所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:还包括内镜引导管,所述内镜引导管由所述内镜入口伸入至所述腔室的内部,所述内镜引导管的尾端与所述鞘管安装口间隔设置,且间隔距离大于鞘管的内径。

3. 根据权利要求2所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:还包括用以防止灌洗液从所述内镜引导管前端溢出的防溢阀。

4. 根据权利要求3所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:防溢阀为中空的防溢阀,所述防溢阀上开设有上下贯穿所述防溢阀的通道,所述通道的形状为中间窄两端宽的双喇叭形,所述通道的侧壁采用的材料为弹性材料;所述通道的下端与所述内镜引导管的前端过盈配合。

5. 根据权利要求4所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:所述内镜入口与所述鞘管安装口相对设置。

6. 根据权利要求1所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:所述鞘管安装口上设有密封嘴,所述密封嘴采用弹性材料制成,且所述密封嘴上开设有可与鞘管过盈配合的通孔。

7. 根据权利要求1所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:所述负压接入口设置于所述壳体的底侧,且负压接入口的直径大于鞘管的内径。

8. 根据权利要求1~7任一项所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:所述负压调节机构包括压力显示管和空气填充室;所述压力显示管为竖直设置,且所述压力显示管将所述空气填充室与所述腔室连通。

9. 根据权利要求8所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:所述空气填充室上设有排气阀。

10. 根据权利要求9所述的经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,其特征在于:所述压力显示管上沿其长度方向还设置有显示负压压力的标记。

经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域,具体涉及一种经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置。

背景技术

[0002] 尿路结石是临床常见病,经皮肾镜碎石术和输尿管软镜取石术等经鞘内镜取石手术是处理肾与输尿管结石为最常见治疗方式。经鞘内镜取石手术实质是通过将空心鞘置入人体内并到达手术部位(肾盂和输尿管上段)后再经鞘置入内镜取石的微创手术术式,术中需经内镜镜体中注水通道向肾内灌注生理盐水以保证手术视野清晰,但这可导致肾盂内压升高而易致细菌返流入血,出现尿源性脓毒血症、休克、死亡;经鞘与内镜镜体间空隙自然引流排出灌注液不充分限制了灌注流量,常影响视野清晰度从而影响碎石效率;取石方式主要靠取石钳或套石篮反复取石或高压水流冲出结石,耗时长;术中灌注液四溢浸湿手术区域干扰操作。

[0003] 现今经鞘内镜取石手术中利用负压吸引降低肾内压和提高取石效率是一个重要的技术发展方向。现有的负压吸引碎石技术包括:1. 超声碎石吸石探杆及设备,缺点:超声碎石效率低,常需配合其他碎石设备,探杆内吸石通道狭小,无法清除大块碎石,取石效率低;2. 具有吸石通道和/或肾内测压通道的特制鞘体或镜体,可配套有负压监测和调控设备仪器。缺点:1. 鞘或镜体上需设置负压吸引或肾内压测压专用通道,技术难度大,增加了鞘或镜体直径,既限制了其他操作通道也增加了通道相关的损伤;2. 单纯负压吸引,不使用准确负压吸力控制设备,可致负压过大,易导致引起肾内出血、组织贴附内镜、视野不清,或负压过小,肾内低压或负压状态无法维持,引流不畅,碎石无法吸出。3. 专用负压吸引和监测设备虽可实时调节负压大小和监测肾内压力,但需专人操作,术者本人无法设置和调控负压状态。事实上术中肾盂内压不必实时精确监控,而是只需保持适当肾内低压或负压即可;4. 目前经鞘内镜取石手术中最广泛使用的是一次性剥皮鞘或输尿管通过鞘,负压吸引装置应可以与其便捷连接,而不是另外特制鞘体或镜体;5. 现有金属或塑料负压吸引连接装置无法观察鞘管引流状况,术中吸出的碎石可以经常阻塞管道,造成引流通而不畅且不能及时处理,导致肾内低压或负压不能维持。因此,现有负压吸引碎石系统存在技术困难,结构复杂,使用不便,需多个配套设备仪器且费用高昂等缺陷,不适合广泛开展应用。

实用新型内容

[0004] 为了解决现有技术存在的上述问题,本实用新型提供了一种经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案为:

[0006] 一种经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,包括透明医用塑料的壳体,所述壳体上开设有内镜入口、鞘管安装口和负压接入口,所述内镜入口与所述鞘管安装口不在同一平面上;还包括与所述壳体的内部腔室连通的负压调节机构,且所述负压调节机构竖直设

置。本实用新型为管腔状密闭连接装置,实现将现有的临床广泛使用的经皮肾造瘘鞘/输尿管通过鞘和负压吸引连接,不用专门设计有负压吸引或测压通道的鞘体或镜体,同时保证内镜自由进出。

[0007] 优选的,所述内镜入口与所述鞘管安装口相对设置。将内镜入口与鞘管安装口相对设置,保证内镜通过的路径为直线,从而保证内镜能便捷进入鞘管。

[0008] 优选的,还包括内镜引导管,所述内镜引导管由所述内镜入口伸入所述壳体腔室内部,所述内镜引导管的尾端与所述鞘管安装口间隔设置,且间隔距离大于鞘管的内径。内镜引导管为内镜搭设了一条通路,保证软硬内镜均可经此顺畅进入鞘管内,从而提高操作的准确性。引导管尾端与鞘管安装口间隔距离大于鞘口直径,保证了碎石可以通过负压吸引自鞘管安装口处鞘口顺畅排出至壳体腔室内,再经负压接入口排出。

[0009] 进一步的,还包括用以防止灌注液从所述内镜引导管前端溢出的防溢阀,防溢阀为中空防溢阀,所述防溢阀上开设有上下贯穿所述防溢阀的通道,所述通道的形状为中间窄两端宽的双喇叭形,所述通道的侧壁采用的材料为弹性材料。本实用新型所指前、后方向为手术时,靠近术者方向为前方向,靠近患者方向为后方向。主要利用术中引导管内负压和管外大气压作用实现引导管管口和内镜体之间缝隙(双喇叭口通道的中间缩窄部分)的密闭,而不仅仅单纯依赖弹力材料弹性回缩作用封闭管口。所述防溢阀密闭效果确切,耐用性好,适合各种规格的软硬镜体便捷通过,且可避免软镜受损。

[0010] 优选的,所述鞘管安装口上设有密封嘴,所述密封嘴采用弹性材料制成,且所述密封嘴上开设有可与鞘管过盈配合的通孔。所述密封件可匹配多规格的鞘管并与其过盈配合,从而保证所述壳体腔内的相对气密性并固定鞘管。

[0011] 优选的,所述负压接入口设置于所述壳体的底侧。所述壳体腔室的最低位侧壁上开设所述负压接入口,其口径大于鞘管口径并呈漏斗状,有利于碎石和血凝块在重力和负压吸引作用下快速进入结石收集器。

[0012] 进一步的,所述负压调节机构包括压力显示管和空气填充室;所述压力显示管为竖直设置的管体,且所述压力显示管将所述空气填充室与所述腔室连通。所述空气填充室上设有排气阀。负压调节机构是直接观察负压变化和调节负压引力大小的结构:术中在开启负压吸引前,灌注液经内镜通道注入肾盂再经鞘口引流出至壳体腔室并进入压力显示管内,排挤其中空气自排气阀逸出,当仅空气填充室内留有空气时关闭排气阀,此时压力显示管内为灌注液所充填。负压吸引开始后,压力显示管内液面将下降,根据波义耳定律及气体方程,空气体积变大则压力变小,术者可通过压力显示管内液面的高低来判断负压大小。

[0013] 优选的,所述压力显示管上沿其长轴还设置有负压压力标记。术中当所述压力显示管内液面下降到标记的手术拟设负压压力值时即表示所述壳体腔内负压吸力设置完成,从而为术者提供简单而直观的操作指示。术者本人可根据术中灌注液流量、灌注压力、视野清晰程度、出血状况、肾内空间大小、结石是否顺畅吸出等情况,利用所述负压接入口连接的负压调节阀准确调节负压大小,使其达到最佳负压吸力并处于安全范围内。同时,术中可以通过直接观察压力显示管内液平高度变化判定鞘管引流状况,如液平高度明显降低,说明壳体腔内负压过大,鞘管中灌注液流出受阻,有碎石或血凝块阻塞,需立即清除。

[0014] 本实用新型的有益效果为:术者本人可以直观准确设置和调控负压吸力大小至恰当安全值,可避免负压过大导致肾内出血加重和负压过低导致引流不畅,肾内低压状态无

法维持,碎石无法吸出等情况,可直接观察鞘管负压引流状况,及时发现和处理碎石、血凝块所致鞘内引流通道阻塞等情况。使用手术室常用中央负压吸引源,不需要专用特殊负压控制和监测设备。适用于常用各种口径剥皮鞘和输尿管通过鞘,适用于各种软硬内镜,无需特制鞘或镜体。装置小巧,结构简单,使用方便,费用低廉,易于广泛应用。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型经皮肾镜碎石术所用负压吸引调节装置的立体结构示意图;

[0016] 图 2 是图 1 的剖视图;

[0017] 图 3 是本实用新型输尿管软镜取石术所用负压吸引调节装置的立体结构示意图;

[0018] 图 4 是图 3 的剖视图。

[0019] 图中:1、壳体;2、负压调节机构;3、防溢阀;11、鞘管安装口;12、内镜入口;13、负压接入口;14、密封嘴;21、压力显示管;22、空气填充室;23、排气阀;31、内镜引导管;5、镜托。

具体实施方式

[0020] 如图 1~4 所示,本实用新型提供了一种经鞘内镜取石术用负压吸引调节装置,包括壳体 1,所述壳体 1 上开设有内镜入口 12、鞘管安装口 11 和负压接入口 13,所述壳体 1 上还竖直设置有与所述壳体 1 的腔室连通的负压调节机构 2。采用分体设计,壳体分为可拆开的盖体和与座体两部分,分解状态下便于插入鞘管,盖与座体可密封配合成一体,形成内部密闭腔室。在盖体上设有内镜入口,内镜引导管,负压调节机构。座体上开设鞘管安装口和负压接入口,分别用于安装鞘管和连接负压吸引。均用透明轻薄硬质医用塑料材料制成,如聚丙烯。

[0021] 鞘管安装口 11 上设有密封嘴 14;密封嘴 14 采用的材料为弹性材料,且所述密封嘴 14 上开设有通孔,该通孔可制成多孔径以与不同规格的鞘管过盈配合,保证壳体内部的相对气密性。

[0022] 所述内镜入口 12 与所述鞘管安装口 11 不在同一平面上。内镜进入内镜入口后可使壳体 1 和负压调节机构 2 组成的贯通空间处于非密封状态,因此,须设置防溢阀 3 以隔绝外部的空气,且防止灌注液外流。所述防溢阀 3 内设薄层弹性材料制成的双喇叭口形通道,如天然橡胶、合成橡胶、聚氯乙烯以及各种弹性体(例如氨基甲酸乙酯、聚异戊二烯)。

[0023] 负压调节机构 2 包括压力显示管 21 和空气填充室 22,所述空气填充室 22、所述压力显示管 21 与壳体 1 的腔室连通,形成空气和灌注液的相对密封的容质腔。所述压力显示管 21 竖直设置,沿其长度方向还设置有负压压力标记。

[0024] 实施例 1 经皮肾镜碎石用负压吸引调节装置

[0025] 经皮肾镜碎石术中鞘管一般为竖直安置,如图 1~2 所示,该装置包括防溢阀 3、负压调节机构 2 和壳体 1 三部分。

[0026] 负压调节机构:主要包括相互连通的压力显示管 21 和空气填充室 22。内镜引导管 31 的前端与防溢阀 3 配合后,其管身依次穿过空气填充室 22、压力显示管 21(即内镜引导管 31 嵌套在负压调节机构 2 的内部中轴,负压调节机构 2 位于内镜入口 12 的下方),并最终伸入至壳体 1 腔室内。空气填充室 22 为容积 5ml 的漏斗形,其侧壁上设置有排气阀。

压力显示管 21 为中空透明的管体,管壁表面设置负压压力值标记。手术中常规灌注液流量(300 ~ 600ml/min)和灌注压力(250 ~ 300mmHg)状态下维持肾内安全低压(<30mmHg)所需负压吸力一般为 100 ~ 250mmHg。空气填充室内预留空气体积为 5ml,当负压吸引开启压力显示管内液面下降,空气体积相应增大至 5.75ml 时,管体腔内负压值为 100mmHg。空气体积相应增大至 7.45ml 时,管体腔内负压值为 250mmHg。故压力显示管容积可设为 3ml,长度设为 3cm,其上压力标记 100-250mmHg。负压调节机构为一体成型,与壳体座螺纹连接,或其他保证两者相对气密性的连接方式。完整负压吸引调节装置呈杯状,长度约为 5cm,自重不超过 15g。

[0027] 塑料结石收集瓶:一端通过连接管与负压接入口连接,另一端接负压吸引源。可拆卸,用于收集碎石,分离血凝块和灌注液。其连接管上设置负压调节阀以准确调节负压大小。压力负压吸引源可为手术室常用中央负压吸引源(恒定负压 500mmHg),不需要另外专用负压设备。结石收集瓶侧壁设有灌注液收集袋接口,通过连接管与大容量冲洗液收集袋(10L)连接,灌注液在重力和负压吸引作用下进入收集袋,便于收集转运灌注液。此设计可避免灌注液进入中央负压吸引源管道内,同时避免中央负压吸引源吸力的过度减损。

[0028] 实施例 2 输尿管软镜碎石术用负压吸引调节装置

[0029] 如图 3 ~ 4 所示,该装置包括有连接的防溢阀 3、负压调节机构 2 和壳体 1 三部分。

[0030] 输尿管软镜碎石术中输尿管通过鞘一般为水平位。因此,与实施例 1 的区别在于,内镜入口 12 与鞘管安装口 11 相对设置,并保持在同一水平线上,而负压调节机构 2 未设置在内镜入口 12 的下方,而是垂直设置于壳体腔室上方。由于输尿管软镜为软体内镜,防溢阀 3 前还设有镜托 5,用以引导支撑软体内镜进出。

[0031] 本实用新型的有益效果为:

[0032] 1、可以广泛应用于经皮肾造瘘 / 输尿管软镜等经鞘内镜取石手术中;

[0033] 2、通过术者本人设置并调控适当负压吸引,降低术中肾盂内压,减少手术并发症;在维持肾盂内低压同时适当提高术中灌注流速,保证手术视野,提高碎石效率;可经鞘管快速吸取较大碎石,有利于减少术后结石残留,可提高结石清除率;

[0034] 3、完全经管内引流灌注液,维护手术区域清洁,减少术中干扰;

[0035] 4、不需要复杂辅助设备,不需要特制鞘体和镜体,技术简单,使用方便,效果确切,经济适用,易于广泛推广。

[0036] 本实用新型不局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4