

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16983**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **17106**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2010**

(54)

Przyrząd do pomiaru wkładki bębnekowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2011 WUP 09/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
NALBORCZYK RAFAŁ, Warszawa-Wesoła, (PL)

PL 16983

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd do pomiaru wkładek bębnekowych stosowanych w zamkach drzwiowych. Przyrząd jest szczególnie przydatny do pomiaru długości wkładek bębnekowych i odległości osi symetrii wkładki bębnekowej od czoła zamka.

Używa się go głównie przy montażu lub wymianie wkładek bębnekowych w drzwiach.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przyrządu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni i linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przyrząd w widoku z góry a fig. 2 - przyrząd w widoku perspektywicznym.

Przyrząd ma kształt ceownika. Składa się on z dwóch przesuwanych ramion 1, 2 w postaci kątownika i z suwaka 3 sprzęgającego ramiona 1, 2. Na powierzchniach ramion 1, 2 są naniesione skale pomiarowe. Skala pomiarowa pionowa 1-5 cm lewego ramienia 1 służy do mierzenia odległości osi symetrii wkładki bębnekowej od czoła zamka, skala pozioma 25-70 mm służy do określenia całkowitej długości wkładki bębnekowej lub jej części składowych w przypadku wkładki bębnekowej asymetrycznej, a skala pionowa 1-9 cm prawego ramienia 2 służy do pomiaru dowolnych elementów.

Suwak 3 jest wyposażony we wskaźnik pozycjonujący 4 i zaopatrzony w logo firmy LOB i adres strony internetowej www.lob.pl.

Pomiar odbywa się w ten sposób, że wskaźnik pozycjonujący 4 umieszcza się w otworze czoła zamka przeznaczonym na wkręt mocujący wkładkę bębnekową a następnie dosuwa się ramiona 1, 2 do siebie aż do zetknięcia się z czołami wkładki, po czym na skali poziomej 25-70 mm odczytuje się długość wkładki a na skali pionowej 1-5 cm odległość osi symetrii od czoła zamka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Wzór przemysłowy przejawia się w:

- kształcie przyrządu i jego części składowych ramienia lewego 1, ramienia prawego 2 i suwaka 3,
- skalach pomiarowych naniesionych na ramionach 1, 2,
- umieszczonych na suwaku 3 logo firmy LOB i adresu strony internetowej www.lob.pl.

Ilustracja wzoru




Fig 1




Fig 2

