

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19154**

(21) Numer zgłoszenia: **19970**

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2012**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**NEOFLAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ŁUCHNIAK ANTONI, Łódź, (PL)

PL 19154

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta w trzech odmianach, służąca do nakładania na opakowaniach poduszek przeznaczonych do ocieplania ciała.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i indywidualna postać etykiety nadana jej przez formę graficzną, wynikającą z charakterystycznej kolorystyki, cech linii i kroju pisma oraz elementy obrazowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, zgodnie z poniższym wykazem:

1. odmiana 1 etykiety - ocieplacz kieszonkowy HOT PACK - Fig. 1 i Fig. 1a
2. odmiana 2 etykiety - ocieplacz dłoni HOT PACK - Fig. 2 i Fig. 2a
3. odmiana 3 etykiety - ocieplacz stóp HOT PACK - Fig. 3 i Fig. 3a

Istotne cech wzoru przemysłowego

Wszystkie odmiany wzoru przemysłowego - etykiety w części frontowej i tylnej, mają tło w przenikających się kolorach, z przewagą odcieni brązowego, czerwonego, pomarańczowego, żółtego i białego, a na nim umieszczone niesymetrycznie elementy w kształcie zbliżonym do koła.

Wspólną cechą etykiet jest również to, że ich jedna część stanowi frontową ścianę opakowania, a druga część - tylną ścianę opakowania.

Na frontowej części etykiety, na wysokości około 1/3 od góry, widnieje biały element imitujący refleks światła, pośrodku którego umieszczony jest biały, poziomy pas rozdzielający wyrazy napisów wykonanych identyczną, dużą, białą czcionką. Pod tym napisem, poniżej połowy etykiety jest dwuwyrzowy napis w kolorze żółtym, wykonany dużą czcionką. Po prawej stronie części frontowej etykiety są wspólne elementy dla wszystkich odmian w postaci trzech niebieskich, równoległych pasów, obejmujących więcej niż połowę szerokości etykiety, które mają po lewej stronie elementy w kształcie kół - górne i dolne niebieskie, środkowe białe, na którego tle umieszczone są wskazówki zegara. Na dolnym, niebieskim kole jest rysunek w kolorze czerwonym zbliżony kształtem do termometru. Na niebieskich pasach widnieją takie same napisy w kolorze białym.

Ponadto, w lewym, dolnym rogu części frontowej wszystkich odmian etykiety jest wydzielone białe pole z czerwonymi napisami.

Wspólnymi cechami części tylnej wszystkich odmian etykiety jest duży, dwuwyrzowy napis w kolorze żółtym, umieszczony na tle białego elementu przypominającego refleks światła. Pod tym napisem widnieje napis w kolorze białym, zaś pod nim są rozmieszczone obok siebie trzy białe pola o takim samym kształcie prostokątów z zaokrąglonymi narożnikami. Pod tymi trzema polami znajduje się duże, prostokątne pole, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne w kolorach czarnym i czerwonym.

Pierwsza odmiana etykiety charakteryzuje się tym, że część frontowa jest w przenikających się kolorach ciemnego brązu, prawie czarnego, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego.

W górnej części, na tle białego refleksu widnieje nazwa produktu „OCIEPLACZ KIESZONKOWY” w kolorze białym z ciemną obwódką, przy czym wyrazy napisu oddziela poziomy, biały pas, zamknięty czarną obwódką.

Poniżej połowy tej części etykiety jest żółty napis „HOT PACK”, a pośrodku litery „O” widnieje czerwony element przypominający postać.

Poniżej, po prawej stronie, na trzech równoległych, niebieskich pasach, są umieszczone białe napisy, kolejno od góry: „min. 14 godzin działania”, „natychmiastowa aktywacja” i „75°C 65°C zakres temperatur”.

Po lewej stronie tego elementu jest biały, pochylony w prawą stronę prostokąt, a na nim wiele małych, czerwonych napisów „HOT PACK” i duży, czerwony napis informacyjny „1 sztuka”, przy czym cyfra „1” umieszczona jest nad słowem „sztuka”.

Tylna część pierwszej odmiany etykiety jest w kolorach cieniowanych ciemnego brązu, prawie czarnego, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego. W górnej części, na tle białego refleksu świetlnego, widnieje żółty napis z ciemną obwódką „HOT PACK”, a pośrodku litery „O” widnieje czerwony element przypominający postać. Pod napisem „HOT PACK” umieszczony jest biały napis: „ Jak używać? To proste!”.

Poniżej tego napisu, na trzech białych polach, pokazany jest sposób użycia produktu. Przedstawiają go rysunki - kolejno: w kolorze czerwonym i białym z czerwonymi napisami, a pod nim napis: „1. Wyjmij ocieplacz”, element biały z czerwonymi napisami umieszczony w dłoni, a pod nim napis: „2. Potrząśnij” oraz element w kolorach niebieskim i białym z czerwonymi napisami oraz palce dłoni, a pod nim napis: „3. Włóż do kieszeni”.

Pod tymi trzema polami jest duże pole prostokątne, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne, w kolorach czarnym i czerwonym, określające dane producenta, a także zastosowanie, świadectwo jakości, sposób użycia i inne, jak pokazano na rysunku - fig. 1 i fig. 1a.

Druga odmiana etykiety charakteryzuje się tym, że część frontowa jest w przenikających się kolorach ciemnego brązu, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego. W górnej części, na tle białego refleksu, widnieje nazwa produktu „OCIEPLACZ DŁONI” w kolorze białym z ciemną obwódką, przy czym wyrazy napisu oddziela poziomy, biały pas zamknięty ciemną obwódką.

Poniżej połowy tej części etykiety jest żółty napis z ciemną obwódką „HOT PACK”, a pośrodku litery „O” wpisany jest czerwony element, przypominający otwartą dłoń. Poniżej, po prawej stronie, na trzech równoległych, niebieskich pasach są umieszczone białe napisy, kolejno od góry: „min. 6 godzin działania”, „natychmiastowa aktywacja” i „70°C 60°C zakres temperatur”.

Po lewej stronie tego elementu są dwa białe, nałożone na siebie prostokąty, przy czym jeden z nich jest pochylony w prawą stronę, a na nich wiele małych, czerwonych napisów „HOT PACK” i duży, czerwony napis informacyjny „2 sztuki”, przy czym cyfra „2” umieszczona jest nad słowem „sztuki”. Tylne części drugiej odmiany etykiety jest w przenikających się kolorach ciemnego brązu, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego.

W górnej części, na tle białego refleksu świetlnego, widnieje żółty z ciemną obwódką napis „HOT PACK”, a pośrodku litery „O” wpisany jest czerwony element przypominający otwartą dłoń.

Pod napisem „HOT PACK” umieszczony jest biały napis: „ Jak używać? To proste!”.

Poniżej tego napisu, na trzech białych polach, pokazany jest sposób użycia produktu. Przedstawiają go rysunki - kolejno: w kolorze czerwonym i białym z czerwonymi napisami, a pod nim napis: „1. Wyjmij ocieplacz”, element biały z czerwonymi napisami umieszczony w stylizowanej dłoni, a pod nim napis: „2. Potrząśnij” oraz stylizowana rękawica i strzałka w kolorach białym, niebieskim i pomarańczowym oraz element biały z czerwonymi napisami, a pod nim napis: „3. Włóż do rękawicy”. Pod tymi trzema polami jest duże pole prostokątne, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne, w kolorach czarnym i czerwonym, określające dane producenta, a także zastosowanie, sposób użycia, świadectwo jakości i inne, jak pokazano na rysunku - fig. 2 i fig. 2a.

Trzecia odmiana etykiety charakteryzuje się tym, że część frontowa jest w przenikających się kolorach: pomarańczowym, żółtym, białym.

W górnej części, na tle białego refleksu, widnieje nazwa produktu „OCIEPLACZ STÓP” w kolorze białym z ciemną obwódką, przy czym wyrazy napisu oddziela poziomy, biały pas zamknięty ciemną obwódką.

Poniżej połowy tej części etykiety jest żółty napis z ciemną obwódką „HOT PACK”, a pośrodku litery „O” wpisany jest czerwony element przypominający odbicie stopy.

Poniżej, po prawej stronie, na trzech równoległych, niebieskich pasach są umieszczone białe napisy, kolejno od góry: „min. 6 godzin działania”, „natychmiastowa aktywacja” i „70°C 60°C zakres temperatur”.

Po lewej stronie tego elementu są dwie białe, nałożone na siebie tarcze, z których tylna jest pochylona w prawą stronę, a na nich wiele małych, czerwonych napisów „HOT PACK” i duży, czerwony napis informacyjny „2 sztuki”, przy czym cyfra „2” umieszczona jest nad słowem „sztuki”.

Tyłne części trzeciej odmiany etykiety jest w przenikających się kolorach: pomarańczowym, żółtym, białym. W górnej części, na tle białego refleksu świetlnego, widnieje żółty z ciemną obwódką napis „HOT PACK”, a pośrodku litery „O” wpisany jest czerwony element przypominający odbicie stopy. Pod tym napisem umieszczony jest biały napis: „ Jak używać? To proste!”.

Poniżej tego napisu, na trzech białych polach, jest pokazany sposób użycia produktu. Przedstawiają go rysunki - kolejno: w kolorze żółtym i białym z czerwonymi napisami, a pod nim napis: „1. Wyjmij ocieplacz”, element biały z czerwonymi napisami, a pod nim napis: „2. Potrząśnij i oderwij warstwę ochronną” oraz stylizowana stopa w kolorze białym, a w górnej połowie z czerwonymi napisami, zaś pod nim napis: „3. Przyklej do skarpetki”.

Pod tymi trzema polami jest duże pole prostokątne, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne, w kolorach czarnym i czerwonym, określające dane producenta, a także zastosowanie, sposób użycia, świadectwo jakości i inne, jak pokazano na rysunku - fig. 3 i fig. 3a.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

OCIEPLACZ KIESZONKOWY

HOT PACK



1. Wyjmij ocieplacz



2. Potrząśnij



3. Włóż do kieszeni

Jak używać? To proste!

Zastosowanie

1. Ogrzewa mrozzące dłonie.
2. Niebezpieczny dla wszystkich osób posiadających przemyślanych w niskich temperaturach. Postrachy dla wędkarzy, myśliwych, kolarzy.

Sposób użycia

Wyjąć ocieplacz z opakowania, potrząsnąć i wkładać do kieszeni. Ocieplacz nagrzeje się w ciągu kilku minut.

Uwaga

Przechowywać w suchym i suchym miejscu. Stosować pod nadzorem u dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Tylko do użytku jednorazowego. Nie przyklejać bezpośrednio do ciała.

Sposób użycia

Maksymalna temperatura: 75°C
Stosować pod nadzorem u dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Tylko do użytku jednorazowego. Nie przyklejać bezpośrednio do ciała.

Świadczenie jakości zdrowotnej
PZH NŻ/C/01011/12

Certyfikat ISO 9001:2008
Słot, Józef, woda, wemka, dżurka, sól, węgiel aktywny

Import: JAKAR S.J.
neoflam hand Sp. z o.o.
ul. Złoty Błęko 2
26-600 Radom
tel. 48 344 02 24
e-mail: neoflam@neoflam.pl
Wyprodukowano w Chinach

www.neoflam.pl

8 809227 926214

Fig. 1a

OCIEPLACZ DŁONI

HOT PACK



2
sztuki

6
godzin działania

natychmiastowa aktywacja

zakres temperatur
70°C
160°C

HOT PACK


Jak używać? To proste!



1. Wyjmij ocieplacz



2. Potrząśnij



3. Włóż do rękawicy

Zastosowanie:

- Ogrzewa mroziące doległości
- Wskazywany dla wszystkich osób parujących lub przebiegających w niskich temperaturach. Polecany dla wędkarzy, myśliwych, kolarzy

Specjalne uwagi:

Wygięty ocieplacz z opakowania, potrząsnąć, włożyć do rękawicy. Ocieplacz rozgrzeje się w ciągu kilku minut.

Waga:

Przeznaczony do użytku w czystym suchym miejscu. Składować pod nadzorem adults, osób starszych i niepełnosprawnych. Tylko do użytku wewnętrznego.

Specyfikacja:

Maksymalna temperatura: 70°C
Średnia temperatura: 60°C
Długość minimum 6 godzin, w zależności od ocieplacza

Producent: GEMATECH S.J.
Importers: JAKOB S.J.
Dystrybutor: Neoflam Polska Sp. z o.o.
ul. Zarzyckiego 2
25-600 Radom
tel. 48 344 02 24
e-mail: neoflam@neoflam.pl
Współpracownik w krajach: PL

Certyfikat ISO 9001:2008

Świadectwo jakości zdrowotnej
PZH HZ/C/01011/12

Główny skład: żelazna, woda, węgiel, foliowa, sól, węgiel aktywny

www.neoflam.pl

8 809227 192622 1

Fig. 2a

OCIEPLACZ STÓP

HOT PACK



2

sztuki

6

godzin działania


natychmiastowa aktywacja

zakres temperatur

70°C
40°C

HOT PACK

Jak używać? To proste!



1. Wyjij odepłacz



2. Potrząśnij i oderwij warstwę ochronną



3. Przyklej do skarpetki

Zastosowanie:

- Ogrzewanie, zmniejszenie bólu.
- Niebezpieczny dla wszystkich ludzi przebywających w niskich temperaturach: Telewizory, dla wędkarzy, myśliwych, hokeistów.

Specjalne ostrzeżenie:

Wyjąć skarpetkę z opakowania, nie rozciągać, odłożyć na powierzchnię ochronną i przykleić do skarpetki. Nie używać na mokro. Nie używać na skórze.

Waga:

Przeznaczony jest do użytku w domowym użytku. Nie należy używać pod naciskiem i dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Używać do użytku jednorazowego. Nie przyklejać bezpośrednio do ciała.

Specyfikacja:

Maksymalna temperatura: 70°C
Średnia temperatura: 60°C
Długość minimum: 6 godzin, w zależności od materiału, w zależności od materiału.

Producent: HARTMANN LTD.
Import: HARTMANN S.J.

Dystrybutor:
Neoflam Sp. z o.o.
ul. Żurawki 2
76-600 Iława
tel: 48-34-02-24
e-mail: neoflam@neoflam.pl
Hurtownia w CIEPŁO

www.neoflam.pl

Produkt posiada:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej
PZH HZ/C/01011/12

Certyfikat ISO 9001:2008
Słuch: Złota, srebra, srebrna, srebrna, srebrna



8 809227 926238

Fig. 3a

